

Garant GRIDLINE

**Súprava kolies s nastavením výšky 2-dielna súprava, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927206 1
GTIN	4062406605285
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Ručné nastavenie výšky ako zásuvný modul do nôh pracovného stola vrátane koliesok s  $\varnothing$  125 mm. Ochrana proti namotávaní vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, s polyuretánovým behúňom nezanášajúcim stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou počas jazdy. Súprava kolies má maximálnu nosnosť 100 kg a nesmie sa montovať na podnože s výškou 900 mm. Nie je to možné v kombinácii s pracovnými stolmi Ready-to-go. Výškové nastavenie možné v rasti 25 mm.

**Rozsah balenia:**

Sada sa skladá z 2 zásuvných modulov, vhodná pre 1 podnož alebo 2 nohy. Súprava skladajúca sa z 2 zásuvných modulov s **pevnými kolieskami** vrátane upevňovacieho materiálu.

**Povrchová úprava farby:**

Výškové nastavenie svetlosivá RAL 7035, **prášková povrchová úprava**. Kolesá pozinkované, nekonfigurovateľné.

**Upozornenie:**

Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm. Pre jedn pracovný stôl s 2 dielmi s nohami potrebujete 2 sady.

Na výpočet nosnosti pracovného stola sa môžu brať do úvahy iba 3 kolesá. Maximálna nosnosť pracovného stola je 150 kg.

**Technický opis**

Šírka	45 mm
Rozsah prestavenia výšky	150 mm
Výška	325 mm
Hĺbka	95 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Nosnosť na koleso	50 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Kotúč