

rapid**Navijak hadice z liateho hliníka, Typ: 20SCS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

Kotúč s hadicou s **vedenou**, ocelovými pružinami s dlhou životnosťou prevádzkovanou **automatikou vyťahovania a navíjania s viacnásobnou aretáciou na otáčku**.

Otvorený kotúč s hadicou so **skriňou z hliníkovej zliatiny**, pozinkovaným, **otočným výstupným strmeňom** a robustnou, **nylonom zosilnenou PVC hadicou**. S patentovaným, kontrolovaným automatickým navíjaním SCS, aby sa predišlo poškodeniam a zraneniam.

Použitie:

Vhodné pre vzduch.

Na zlepšenie ergonomie vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených hadicami ležiacimi na podlahe.

Technický opis

Pripojenie výstup	3/8 palec
Pripojenie vstup	3/8 palec
využitelná dĺžka hadice	20 m
Materiál hadice	Polyvinylchlorid

Automatický prevíjač SCS	áno
Maximálny prevádzkový tlak	20 bar
Materiál krytu	Hliník
Výška puzdra	375 mm
Hĺbka puzdra	155 mm
Puzdro Šírka	380 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc