

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, Ø DC: 25,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236615 25,4 |
| GTIN | 4047109286825 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:**

- Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
- Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.
- Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
- Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$ **Použitie:**

- Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Úžitková dĺžka L_1 | 78 mm |
| Dĺžka stopky L_s | 60 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080308 24-... |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 25,4 |
| Dĺžka previsu L _A | 99 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienene šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3 | 211750 1,3 |