

## Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085928 8
GTIN	2050000964862
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
- Tolerancia lícovania na vonkajšom Ø h6.
- Odolné voči teplotám maximálne do 200 °C.
- Magnetické jadro z kobalt samária (SmCo<sub>5</sub>).

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

### Technický opis

maximálne redukčné opatrenie zadná strana	10 mm
Ø	8 mm
Výška	20 mm
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Materiál povrch	nikel
Menovitá prídržná sila	22 N
Materiál magnetické jadro	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Tyčový magnet

