

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260309 20/07  |
| GTIN             | 4062406602260 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22                       |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                | 24 mm                           |
| Veľkosť stopky                            | 20 mm                           |
| Veľkosť doštičiek                         | 7 mm                            |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>              | 24 mm                           |
| vhodná otočná rezná platnička             | DC.. 0702..                     |
| Držiak ISO-kód                            | SDJCR/L 2020K07                 |
| Celková dĺžka L                           | 125 mm                          |
| Norma                                     | Výrobná norma                   |
| Druh použitia                             | ľavé                            |
| Vnútorné chladenie                        | nie                             |
| Uhol nastavenia k                         | 93 Stupeň                       |
| Použitie                                  | Čelné sústruženie               |
| Použitie                                  | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu                             | Sústružnícky držiak             |

### Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22   | 269028 22   |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15                                   | 674248 TX15 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500  |