

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2020K07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	24 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500