

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1616H07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500