

Garant**Zapichovacia doštička Plný rádius, HB9035, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275009 3
GTIN	4062406598488
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026. Vyvrtávacie tyče č. 274170 – 274171.

Technický opis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	3 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatelovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		