

Garant**TK router ťahaný rez hrubý, bez povlaku, Ø h10 DC: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 209410 6 |
| GTIN | 4045197477576 |
| Trieda položky | 11X |

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné krížové ozubenie na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami.

Na frézovanie drážok v rozsahu hrubovania.

S pravotočivou špirálou, **ťahaný rez** na normálne použitie.

Veľkosť 5M, 6M, 8M: Predĺžené vyhotovenie.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30 | 0,12 mm/ot, |
| Ø rezných hrán D _c | 6 mm |
| Posuv f pre orezávanie v POM GF25 | 0,18 mm/ot, |
| Počet zubov Z | 2 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Dĺžka britov L _c | 19 mm |
| Celková dĺžka L | 60 mm |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Frézovací profil | frézovanie krížovej brity |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ | W |
| Tolerancia menovitého Ø | h10 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Druh produktu | Router |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|-------------------|-------|---------|
| PVDF GF20 | vhodný | 120 | N |
| POM GF25 | vhodný | 120 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 100 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 100 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 120 | N |
| PEEK CF30 | vhodný | 110 | N |
| GFK | podmienene vhodný | 120 | N |
| CFRP | podmienene vhodný | 120 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB