

Garant**TK router s vrtacím hrotom ťahaný rez stredný, bez povlaku, Ø h10 DC: 4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 209435 4 |
| GTIN | 4045197477736 |
| Trieda položky | 11X |

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné krížové ozubenie a 135° vrtací hrot na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami. Na frézovanie drážok v rozsahu hrubovania.

S pravotočivou špirálou, **ťahany rez** na normálne použitie.

Veľkosť 5M, 6M, 8M: Predĺžené vyhotovenie.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ø rezných hrán D_c | 4 mm |
| Posuv f pre orezávanie v POM GF25 | 0,1 mm/ot, |
| Počet zubov Z | 2 |
| Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30 | 0,07 mm/ot, |
| Ø stopky D_s | 4 mm |
| Dĺžka britov L_c | 16 mm |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Stupeň jemnosti ozubenenia | stredný |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Frézovací profil | frézovanie krížovej brity |
| Typ | W |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Tolerancia menovitého \varnothing | h10 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Druh produktu | Router |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|-------------------|-------|---------|
| PVDF GF20 | vhodný | 120 | N |
| POM GF25 | vhodný | 120 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 100 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 100 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 120 | N |
| PEEK CF30 | vhodný | 110 | N |
| GFK | podmienene vhodný | 120 | N |
| CFRP | podmienene vhodný | 120 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |