

Garant**SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2108 UNI
GTIN	4062406619497
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

Čelné frézy GARANT č.214200 a č.214205.

Obsah:

50 × 214310 UNI

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.**Technický opis**

Hrúbka platne E	4,76 mm
Typ	UNI
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEHT 1204 AFSN
Typ	HB7535
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienenene vhodný	150	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

SEHT 1204 AFSN Typ UNI

214310 UNI