

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

- **Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.**
- **Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.**
- **Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.**

Vhodné pre:

Čelné frézy GARANT č.214395 a č.214400.

Obsah:

50 × 214440 UNI

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	UNI
Hrúbka platne E	3,18 mm
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDMX 0903 AFEN
Typ	HB7520

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	350	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	165	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	130	M
GG(G)	podmienene vhodný	235	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

SDMX 0903 AFEN Typ UNI

214440 UNI