




Navijak hadice puzdro z ocelového plechu, Typ: 15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080076 15
GTIN	4030704090041
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Kotúč s hadicou s **vedenou**, ocelovými pružinami s dlhou životnosťou prevádzkovanou **automatikou vyťahovania a navíjania s viacnásobnou aretáciou na otáčku**.

Otvorený kotúč s hadicou v **lakovanom, čiastočne pozinkovanom prevedení z ocelového plechu s premenlivým výstupným oknom** a robustnou **gumovou hadicou**.

Použitie:

Vhodné pre vzduch, vodu, olej, naftu.

Na zlepšenie ergonómie vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených hadicami ležiacimi na podlahe.

Technický opis

využitelná dĺžka hadice	15 m
Pripojenie výstup	1/2 palec
Maximálny prevádzkový tlak	50 bar
Pripojenie vstup	1/2 palec
Materiál krytu	Ocelový plech, lakovaný

Výška puzdra	494 mm
Hĺbka puzdra	180 mm
Puzdro Šírka	470 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc