



Plochý uchopovací magnet s karabínou, Neodym, Typ: E1066/NEO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

Odolný voči teplotám maximálne do 80°C.

Použitie:

Ideálny na držanie a zavesenie lán, drôtov a káblov atď.

Technický opis

Ø	28 mm
Menovitá prídržná sila	200 N
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Výška	14 mm
Hmotnosť	30 g
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

