



Súprava štandardných skrutkových spojov v boxe, Typ: SET1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Box s výrobkami mosadzné sústružené diely, pracovný tlak max. 25 barov, prevádzková teplota max. 150 °C.

Praktický, robustný a vysokokvalitný plastový box s najbežnejšími priechodkami, objímkami, dvojitémi vsuvkami, redukčnými vsuvkami, uzatváracími skrutkami a poistnými maticami z nášho sortimentu mosadzných sústružených dielov. Celkovo 35 rôznych typov malých dielov je prehľadne uložených v 21 plastových boxoch. Nadstavce je možné vybrať a umiestniť samostatne do samotného boxu. Všetky nadstavce sú označené číslami výrobkov priložených dielov.

Obsah:

30 skrutkovacích hadicových objímok: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
 38 Dvojité vsuvka: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
 19 redukčných vsuviek G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
 18 objímok G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
 uzatváracie skrutky G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
 15 dvojité hadicových objímok 6, 9, 13 mm
 20 poistných matíc G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
 Lepidlo na závit 10 ml
 1 tesniaca páska PTFE

Technický opis

Materiál

Mosadz