

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB3040, Ø D: 14,5-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231645 14,5-X
GTIN	4062406637187
Trieda položky	20N

**Popis****Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Obvodová hádzavosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Špeciálne zahrotenie v tvare pyramídy**, optimálne vrtanie – aj pri nestabilných podmienkach a nástrojoch s dlhým vyloženíím.

Napríklad aj pri opracovaní plechových a ocelových nosníkov. Vhodné aj pre vrtanie paketov.

**Upozornenie:**

Hĺbka vrtania bez vnútorného chladenia do max  $1 \times D$ .

Rezné parametre sa vzťahujú na základný držiak  $5 \times D$ .

Pilotné otvory nastavujte len pomocou rezným nadstavcom rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

**Technický opis**

Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,26 mm/ot.
--	-------------

Séria	HiPer Drill
pre veľkosť základného prvku	14,5 mm
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiAlN
Rozsah Ø	14,5 - 14,99 mm
Uhol špičky	160 Stupeň
Typ	HB3040
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		