

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 32-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231630 32-X
GTIN	4062406635824
Trieda položky	20N

**Popis****Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5xD.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátanie je vylúčené.

**Technický opis**

Povrchová úprava	bez povlaku
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,52 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	1
pre veľkosť základného prvku	32 mm

Séria	HiPer Drill
Rozsah Ø	32 - 32,99 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Položstandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		