

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 12,5-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231630 12,5-X
GTIN	4062406628901
Trieda položky	20N

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5×D.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kusy

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Technický opis

Séria	HiPer Drill
pre veľkosť základného prvku	12,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	bez povlaku

Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,27 mm/ot,
Rozsah Ø	12,5 - 12,99 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Položstandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		