

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 12,5-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231640 12,5-X |
| GTIN             | 4062406636012 |
| Trieda položky   | 20N           |

**Popis****Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok  $5 \times D$ .

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátanie je vylúčené.

**Technický opis**

|  |             |
|--|-------------|
| Séria                                  | HiPer Drill |
| Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,2 mm/ot,  |
| pre veľkosť základného prvku           | 12,5 mm     |
| Počet výmien/rezných hrán              | 1           |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Rozsah Ø             | 12,5 - 12,99 mm         |
| Uhol špičky          | 135 Stupeň              |
| Typ                  | HB7530                  |
| Rezný materiál       | HM                      |
| Pološtandard         | áno                     |
| Počet rezných hrán Z | 2                       |
| Druh produktu        | Rezná vložka na vrtanie |

### Údaje o užívateľovi

|                                     | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>        | vhodný            | 130            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>        | vhodný            | 110            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>        | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>       | vhodný            | 90             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>       | vhodný            | 75             | P       |
| TOOLOX 33                           | vhodný            | 40             | H       |
| TOOLOX 44                           | vhodný            | 35             | H       |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 30             | H       |
| GG(G)                               | podmienene vhodný | 80             | K       |
| mokrý maximum                       | vhodný            |                |         |