

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 10,5-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231650 10,5-X
GTIN	4062406636388
Trieda položky	20N

**Popis****Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5xD.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátanie je vylúčené.

**Technický opis**

Posuv f v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/ot,
Séria	HiPer Drill
pre veľkosť základného prvku	10,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Rozsah Ø	10,5 - 10,99 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		