

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 14,5-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231660 14,5-X |
| GTIN | 4062406636876 |
| Trieda položky | 20N |

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5xD.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Technický opis

| | |
|------------------------------|-------------|
| pre veľkosť základného prvku | 14,5 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Séria | HiPer Drill |
| Posuv f v GG (G) | 0,28 mm/ot, |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Rozsah Ø | 14,5 - 14,99 mm |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Typ | HB7725 |
| Rezný materiál | HM |
| Položstandard | áno |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 70 | P |
| GG(G) | vhodný | 100 | K |
| mokrý maximum | vhodný | | |