

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 17-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231650 17-X
GTIN	4062406636494
Trieda položky	20N

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátanie je vylúčené.

Technický opis

pre veľkosť základného prvku	17 mm
Posuv f v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	1
Séria	HiPer Drill

Rozsah Ø	17 - 17,99 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	65	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	55	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Skrutka Torx Plus® Pohon 8IP1

231999 8IP1