

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 45-Xmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231660 45-X
GTIN	4062406637149
Trieda položky	20N

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.

Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5xD.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu. Lehota dodania: 10 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 kusy

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátanie je vylúčené.

Technický opis

pre veľkosť základného prvku	45 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Rozsah Ø	45 - 45,99 mm

Uhol špičky	135 Stupeň
Typ	HB7725
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
GG(G)	vhodný	100	K
mokrý maximum	vhodný		