

**Fúkacia pištoľ, Typ: STAR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná vyfukovacia pištoľ s **jemným dávkovaním**, **3-násobný výkon** v porovnaní s bežnými pištoľami.

Univerzálne vhodný, do prevádzkového tlaku 10 barov.

Rozsah balenia:

Vrátane ocelevej nasúvacej spojky 9 mm.

Upozornenie:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický opis

Typ	STAR
Hodnota prietoku pri 6 bar	680 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Predlžovacia rúra pre vyfukovaciu pištoľ Dĺžka 300

080134 300