

Garant**TK router s vrtacím hrotom ťahaný rez stredný, bez povlaku, Ø h10 DC: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	209435 12
GTIN	4045197477811
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné krížové ozubenie a 135° vrtací hrot na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami. Na frézovanie drážok v rozsahu hrubovania.

S pravotočivou špirálou, **ťahany rez** na normálne použitie.

Veľkosť 5M, 6M, 8M: Predĺžené vyhotovenie.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	12 mm
Posuv f pre orezávanie v POM GF25	0,38 mm/ot,
Počet zubov Z	2
Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30	0,24 mm/ot,
Ø stopky D_s	12 mm
Dĺžka britov L_c	32 mm
Celková dĺžka L	83 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Stupeň jemnosti ozubenía	stredný
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	frézovanie krížovej brity
Typ	W

Tolerancia menovitého \varnothing	h10
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol špičky	135 Stupeň
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Tolerancia stopky	h6
Druh produktu	Router

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	120	N
POM GF25	vhodný	120	N
PA 66 GF30	vhodný	100	N
PEEK GF30	vhodný	100	N
PTFE CF25	vhodný	120	N
PEEK CF30	vhodný	110	N
GFK	podmienene vhodný	120	N
CFRP	podmienene vhodný	120	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB