

KÄRCHER**Zametací stroj, Typ: KM7030CBP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Ručný zametací stroj s elektrickou valcovou kefou a pohonom bočnej kefy pre rovnako dobrý efekt zametania v ľavom a pravom oblúku. Univerzálne štetiny na čistenie interiéru a exteriéru, prachový filter s odsávaním, odolný plastový rám, ľahko nastaviteľná hlavná kefa a plynule nastaviteľná bočná kefa.

- **integrované odsávanie**
- **, prevádzka na akumulátor**
- **, bočná kefa a valcová kefa**

Ručne vedený stroj na čistenie podláh pre rôzne aplikácie a rôzne veľkosti plôch. Voliteľne je k dispozícii ako verzia napájaná zo siete alebo z batérie. Vysoká produktivita a úsporná spotreba.

Technický opis

Výška	1050 mm
Šírka	770 mm
Dĺžka	1200 mm
Príkon	195 W
Napätie akumulátora	12 V

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny čas prevádzky	150 min
Nádoba Objem	30 l
Hmotnosť netto	48 kg
Pracovná šírka s postrannou kefou	700 mm
Druh produktu	Podlahový čistiaci prístroj