

**KÄRCHER****Umývací stroj s odsávaním, Typ: BR4522CBP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Trieda položky	07C

**Popis****Prevedenie:**

Ideálny pre veľké, silne znečistené plochy: veľmi obratný, batériou poháňaný umývací automat BR 45/22 Bp Pack. S otočnou valcovou kefovou hlavou a technológiou KART.

Ručne vedený stroj na čistenie podláh pre rôzne aplikácie a rôzne veľkosti plôch. Voliteľne je k dispozícii ako verzia napájaná zo siete alebo z batérie. Vysoká produktivita a úsporná spotreba.

**Technický opis**

max. plošný výkon	1800 m <sup>2</sup> /h
Pracovná šírka Kefovanie	450 mm
Hmotnosť vrátane príslušenstva	51,7 kg
Dĺžka	970 mm
Objem nádrže na čerstvú vodu	22 l
min. prítláčny tlak kefiiek	100 - 150 g/cm <sup>3</sup>
Otáčky kefiiek	750 - 1000 min <sup>-1</sup>

Objem nádrže na znečistenú vodu	22 l
Príkon	550 W
Šírka	550 mm
Výška	1115 mm
Pracovná šírka Odsávanie	500 mm
Napätie akumulátora	25,2 V
Kapacita akumulátora	42 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Podlahový čistiaci prístroj