

KÄRCHER**Umývací stroj s odsávaním, Typ: BR4010CADV****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

BR 40/10 C – najúspornejší stroj vo svojej triede. Kompaktný a výkonný stroj má pracovnú šírku 400 mm a objem nádrže 10 l. Variant Advance má prídavné transportné kolieska a nastavenie prítlaku kefy.

Ručne vedený stroj na čistenie podláh pre rôzne aplikácie a rôzne veľkosti plôch. Voliteľne je k dispozícii ako verzia napájaná zo siete alebo z batérie. Vysoká produktivita a úsporná spotreba.

Technický opis

Pracovná šírka Kefovanie	400 mm
Hmotnosť vrátane príslušenstva	30 kg
Šírka	470 mm
Objem nádrže na znečistenú vodu	10 l
Príkion	2300 W
Pracovná šírka Odsávanie	400 mm
Dĺžka	520 mm

Výška	1150 mm
Objem nádrže na čerstvú vodu	10 l
min. prítlačný tlak kefiék	100 - 200 g/cm ³
max. plošný výkon	400 m ² /h
Otáčky kefiék	1100 min ⁻¹
Sieťová frekvencia	50 Hz
Sieťové napätie	220 - 240 V
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Podlahový čistiaci prístroj