



## LED stolové svietidlo, Typ: 10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081408 10
GTIN	4260131239168
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Inovatívne pracovné svietidlo „Silhouette“ s ovládaním gestami na hlavici svietidla na zapnutie a vypnutie, ako aj s funkciou stmievania. Navyše je možné podľa potreby meniť teplotu farieb pomocou druhého snímača, tiež ovládaním gestami. Oba snímače reagujú hneď, ako sa pod zodpovedajúcim snímačom ocitne ruka. Vďaka štíhlemu a elegantnému telesu zo strieborného eloxovaného hliníka v spojení s ohybným hriadeľom potiahnutým klasickou čiernou látkou sa svetlo dokonale hodí k modernému kancelárskemu zariadeniu.

- **Stabilná podnož stola.**
- **Rovnomerne homogénne a nízkooodrazové 120° osvetlenie.**
- **Farbu svetla je možné zmeniť zo studenej bielej na teplú bielu pomocou senzora na hlavici svietidla.**
- **Plynule stmievateľné aj pomocou ovládania gestami na hlavici svietidla.**
- **Bez odleskov a blikania.**

### Technický opis

Osvetľovacie teleso	LED lampa
Teplota farby	2700 - 5500 K
Svetelný výkon	10 W

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Farba svetla	studená biela
Farba svetla	neutrálna biela
Farba svetla	teplá biela
Celková výška	900 mm
Svetelný tok	960 lm
Svietidlo šírka	30 mm
Svietidlo hĺbka	210 mm
Svietidlo výška	10 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo