



LED osvetlenie pracoviska s ovládaním gestami, Typ: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081409 10
GTIN	4260131239366
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Inovatívne pracovné svietidlo **s ovládaním gestami** na hlavici svietidla na zapnutie a vypnutie, ako aj s funkciou stmievania. Teplotu farieb možno meniť podľa potreby. Svietidlo sa môže používať variabilne v rôznych oblastiach použitia.

- **Silný magnetický podstavec.**
- **Rovnomerne homogénne a nízkoohľadové 120° osvetlenie.**
- **Bez odleskov a blikania.**
- **Farbu svetla je možné zmeniť zo studenej bielej na teplú bielu pomocou senzora na hlavici svietidla.**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho adaptéra 250 V.

Upozornenie:

Vhodné náhradné stolové svorky a magnetické držiaky nájdete pod č. 081418/081419.

Technický opis

Svetelný výkon	10 W
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Svietidlo hĺbka	210 mm
Ø magnetického podstavca	66 mm
Hmotnosť	760 g
Svietidlo výška	10 mm
Svietidlo šírka	30 mm
Teplota farby	2700 - 5500 K
Celková výška	750 mm
Svetelný tok	960 lm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo