

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo HCT s Bluetooth, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412790 200
GTIN	4062406629441
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo s **rozhraním Bluetooth 5.0**. Dobře čitateľný LCD ukazovateľ. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Povrch príjemný na dotyk. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID). Programovateľné automatické vypnutie, ako aj programovateľné automatické dosiahnutie režimu SPÁNKU prostredníctvom aplikácie HCT APP.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 200 mm
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Séria	HCT
Odčítanie	0,01 mm

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Hĺbkomer dostupný	áno
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Typ batérií	Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 c. CR2032
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236