

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo HCT s Bluetooth, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412790 150
GTIN	4062406629434
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo s **rozhraním Bluetooth 5.0**. Dobre čitateľný LCD ukazovateľ. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Povrch príjemný na dotyk. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID). Programovateľné automatické vypnutie, ako aj programovateľné automatické dosiahnutie režimu SPÁNKU prostredníctvom aplikácie HCT APP.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	0 - 150 mm
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 c. CR2032
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Séria	HCT
Typ batérií	Gombíkový článok
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236