

HOLEX**Digitálne hĺbkové posuvné meradlo HCT s Bluetooth, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418743 300
GTIN	4062406629489
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Bluetooth 5.0. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Kalibrácia	A1
Séria	HCT
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Prierez Meracej lišty	16×4 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Dĺžka mostu	100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozsah merania	0 - 300 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236
-----------------------------	--------