

**HOLEX****Digitálne hĺbkové posuvné meradlo HCT s Bluetooth, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418743 150
GTIN	4062406629472
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Bluetooth 5.0. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth

Rozsah merania	0 - 150 mm
Prierez Meracej lišty	16×4 mm
Séria	HCT
Typ batérií	Gombíkový článok
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236
-----------------------------	--------