

Garant**Základní prvek HiPer-Drill, 8xD, Ø DC: 43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231615 43
GTIN	4062406641634
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

- Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
- Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
- Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Odporúčanie:

Nastaviť pilotný otvor.

Upozornenie:

Ďalšie rozmery do Ø 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.

Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.

Znížiť hodnoty v_c o 20 %.

Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).

Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.

Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5xD s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. **Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.**

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D_s	40 mm

Upínacia skrutka	231999 25IP
Ø rozsah D _c	43 - 44,99 mm
Séria	HiPer Drill
Úžitková dĺžka L ₁	360 mm
Dĺžka stopky L _s	70 mm
Celková dĺžka L	490 mm
Prevedenie	8xD
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Skrutka Torx Plus® Pohon 25IP	231999 25IP