

CARTEC**Skrutka s otočným okom, Ø závitu: M10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086487 M10
GTIN	8013429801037
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

Upozornenie:

SF 4:1 = bezpečnostný faktor 4.

Technický opis

Hmotnosť	0,135 kg
Farba	cervená
Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Celková výška F	10 mm
Dĺžka závitu L	16 mm
Ø zväzku Podložka C	25 mm
Druh produktu	Skrutka s očkom

