

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D mini, Typ: 12L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319467 12L
GTIN	4062406641856
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 10×D.

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Smer rezania	ľavé
Osadenie Z k osi	10,5 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	84 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
Polomer R	2 mm

Dĺžka stopky $L_s$	53 mm
C	1 mm
Celková dĺžka $L_2$	143 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	$7 \times D$
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí