

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D mini, Typ: 16L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319467 16L
GTIN	4062406641870
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 10×D.

Technický opis

C	1 mm
Polomer R	2 mm
Ø upnutia D ₁	16 mm
Dĺžka stopky L _s	53 mm
Smer rezania	ľavé
Osadenie Z k osi	12,5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	112 mm

Ø stopky D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Celková dĺžka L ₂	171 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do	7×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí