

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 10R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319469 10R
GTIN	4062406642464
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 10×D.

Technický opis

Polomer R	1,2 mm
C	1 mm
Osadenie Z k osi	14 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	70 mm
Ø stopky D ₂	32 mm
Celková dĺžka L ₂	129 mm
Dĺžka stopky L _s	53 mm

Smer rezania	pravé
Ø D ₃	40 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do	7×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí