

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 16R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319469 16R
GTIN	4062406642501
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 10×D.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	53 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	112 mm
Celková dĺžka L <sub>2</sub>	171 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Polomer R	1,2 mm

Osadenie Z k osi	20 mm
Smer rezania	pravé
C	1,5 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	7×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí