

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 12R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319469 12R
GTIN	4062406642488
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 10×D.

Technický opis

Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm
Ø stopky D ₂	32 mm
Polomer R	1,2 mm
Smer rezania	pravé
Celková dĺžka L ₂	143 mm
Ø upnutia D ₁	12 mm

Dĺžka výčnelku L ₁	84 mm
Dĺžka stopky L _s	53 mm
Osadenie Z k osi	18,5 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	7×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí