

Skladacia a pojazdná zachytávacia vaňa Rigid-Lock Quick Berm®, Záchytný objem: 662l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	984100 662
GTIN	697841156418
Trieda položky	97S

Popis

Prevedenie:

Priechodná skladacia vaňa vyrobená z tkaniny potiahnutej PVC. Jednodielná konštrukcia – rýchla a jednoduchá inštalácia, nie je potrebná montáž. Tkanina potiahnutá PVC je odolná voči širokému spektru chemikálií vrátane ropy, olejov, mazív a väčšiny kyselín. Dlhodobo odolné voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie použitie.

Technológia Rigid-Lock: Patentovaná konštrukcia podpery maximalizuje vnútorný priestor záchytnej vane a znižuje riziko zakopnutia o vonkajšiu stranu. Uzamykajú bočné panely vo výške 30 cm, 90° vertikálnej polohe pre vysokú konštrukčnú stabilitu. Bočné panely sa rýchlo spúšťajú pre ľahké nastupovanie a vystupovanie

. Držiak je v ochrannom nylonovom náboji a uzamknutý v spodnej polohe, odoláva hmotnosti v dôsledku premávky vozidla s hmotnosťou až 5000 kg na pneumatiku. Náboj obsahuje vstavané otvory na uchytenie kotiev (kotvy nie sú súčasťou dodávky).

CriticalCorner™: Zosilnený dizajn CriticalCorner™ s obvodovými diagonálnymi vysokofrekvenčnými zvarmi využívajúcimi elektromagnetickú energiu a tlak vytvára trvalé, nepreniknuteľné spojenie pre 100 % tesné uzavretie. Zabraňuje nadúvaniu, vybaľovaniu alebo ochabovaniu rohov s úplným uzavretím pre spoľahlivosť tesnosti. Steny majú pozdĺž horného okraja šev odolný proti oderu 25 mm pre väčšiu pevnosť a integritu steny. Tesnenia švov zabraňujú vzduchu, plynom, výparom alebo kvapalinám vniknúť alebo vystúpiť z bermu.

Odolná pojazdná skladacia vaňa na sudy, IBC kontajnery a cisterny. EnGuard™ V modifikovaná tkanina potiahnutá PVC je vhodná na umiestnenie ťažkých materiálov v pracovnom priestore, príležitostné situácie pri vstupe a výstupe a pri chôdzi.

Upozornenie:

- **Pre vonkajší rozmer pridajte 203 mm k šírke a hĺbke, aby ste zohľadnili stĺpik a náboj.**
- **Pri výbere veľkosti priehrady ponechajte na vstupe alebo výstupe voľný priestor 305 mm na spúšťanie a zdvíhanie steny.**

Technický opis

Šírka	1800 mm
Výška vane	300 mm
Hĺbka	1200 mm
Výška zložená	130 mm
Hĺbka zložená	610 mm
Šírka zložená	610 mm
Záchytný objem	662
Označenie výrobcu	Rigid-Lock QuickBerm®
Druh produktu	Skladacia vaňa