

## Skladacia a pojazdná zachytávacia vaňa Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Záchytný objem: 4240l



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	984110 4240
GTIN	697841156364
Trieda položky	97S

### Popis

#### Prevedenie:

Priečodná skladacia vaňa vyrobená z tkaniny potiahnutej PVC. Jednodielná konštrukcia – rýchla a jednoduchá inštalácia, nie je potrebná montáž. Tkanina potiahnutá PVC je odolná voči širokému spektru chemikálií vrátane ropy, olejov, mazív a väčšiny kyselín. Dlhodobo odolné voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie použitie.

**Technológia Rigid-Lock:** Patentovaná konštrukcia podpory maximalizuje vnútorný priestor záchytnej vane a znižuje riziko zakopnutia o vonkajšiu stranu. Uzamykajú bočné panely vo výške 30 cm, 90° vertikálnej polohe pre vysokú konštrukčnú stabilitu. Bočné panely sa rýchlo spúšťajú pre ľahké nastupovanie a vystupovanie

. Držiak je v ochrannom nylonovom náboji a uzamknutý v spodnej polohe, odoláva hmotnosti v dôsledku premávky vozidla s hmotnosťou až 5000 kg na pneumatiku. Náboj obsahuje vstavané otvory na uchytenie kotiev (kotvy nie sú súčasťou dodávky).

**CriticalCorner™:** Zosilnený dizajn CriticalCorner™ s obvodovými diagonálnymi vysokofrekvenčnými zvarmi využívajúcimi elektromagnetickú energiu a tlak vytvára trvalé, nepreniknuteľné spojenie pre 100 % tesné uzavretie. Zabraňuje nadúvaniu, vybaľovaniu alebo ochabovaniu rohov s úplným uzavretím

pre spoľahlivosť tesnosti. Steny majú pozdĺž horného okraja šev odolný proti oderu 25 mm pre väčšiu pevnosť a integritu steny. Tesnenia švov zabraňujú vzduchu, plynom, výparom alebo kvapalinám vniknúť alebo vystúpiť z bermu.

Ťažká, pojazdná, dlhodobá skladacia vaňa pre vozidlá, ťažkú techniku a cisterny. EnGuard™ VI modifikovaná tkanina potiahnutá PVC je hrubšia a robustnejšia pre častú automobilovú premávku a ťažké aplikácie.

**Upozornenie:**

- **Pre vonkajší rozmer pridajte 203 mm k šírke a hĺbke, aby ste zohľadnili stĺpik a náboj.**
- **Pri výbere veľkosti priehrady ponechajte na vstupe alebo výstupe voľný priestor 305 mm na spúšťanie a zdvíhanie steny.**

**Technický opis**

Hĺbka	3000 mm
Šírka	4600 mm
Výška zložená	410 mm
Výška vane	300 mm
Hĺbka zložená	610 mm
Šírka zložená	610 mm
Záchytný objem	4240
Označenie výrobcu	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Druh produktu	Skladacia vaňa