

Skladacia a pojazdná zachytávacia vaňa Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Záchytný objem: 9501l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	984110 9501
GTIN	697841156371
Trieda položky	97S

Popis

Prevedenie:

Priechodná skladacia vaňa vyrobená z tkaniny potiahnutej PVC. Jednodielna konštrukcia – rýchla a jednoduchá inštalácia, nie je potrebná montáž. Tkanina potiahnutá PVC je odolná voči širokému spektru chemikálií vrátane ropy, olejov, mazív a väčšiny kyselín. Dlhodobo odolné voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie použitie.

Technológia Rigid-Lock: Patentovaná konštrukcia podpery maximalizuje vnútorný priestor záchytnej vane a znižuje riziko zakopnutia o vonkajšiu stranu. Uzamykajú bočné panely vo výške 30 cm, 90° vertikálnej polohe pre vysokú konštrukčnú stabilitu. Bočné panely sa rýchlo spúšťajú pre ľahké nastupovanie a vystupovanie

. Držiak je v ochrannom nylonovom náboji a uzamknutý v spodnej polohe, odoláva hmotnosti v dôsledku premávky vozidla s hmotnosťou až 5000 kg na pneumatiku. Náboj obsahuje vstavané otvory na uchytenie kotiev (kotvy nie sú súčasťou dodávky).

CriticalCorner™: Zosilnený dizajn CriticalCorner™ s obvodovými diagonálnymi vysokofrekvenčnými zvarmi využívajúcimi elektromagnetickú energiu a tlak vytvára trvalé, nepreniknuteľné spojenie pre 100 % tesné uzavretie. Zabraňuje nadúvaniu, vybaľovaniu alebo ochabovaniu rohov s úplným uzavretím pre spoľahlivosť tesnosti. Steny majú pozdĺž horného okraja šev odolný proti oderu 25 mm pre väčšiu pevnosť a integritu steny. Tesnenia švov zabraňujú vzduchu, plynom, výparom alebo kvapalinám vniknúť alebo vystúpiť z bermu.

Ťažká, pojazdná, dlhodobá skladacia vaňa pre vozidlá, ťažkú techniku a cisterny. EnGuard™ VI modifikovaná tkanina potiahnutá PVC je hrubšia a robustnejšia pre častú automobilovú premávku a ťažké aplikácie.

Upozornenie:

- **Pre vonkajší rozmer pridajte 203 mm k šírke a hĺbke, aby ste zohľadnili stĺpik a náboj.**
- **Pri výbere veľkosti priehrady ponechajte na vstupe alebo výstupe voľný priestor 305 mm na spúšťanie a zdvíhanie steny.**

Technický opis

Hĺbka	3700 mm
Výška vane	300 mm
Šírka	8500 mm
Výška zložená	410 mm
Šírka zložená	810 mm
Hĺbka zložená	810 mm
Záchytný objem	9501
Druh produktu	Skladacia vaňa