

Garant**3-rozmerný doraz obrobku, Typ: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360432 300
GTIN	4062406640446
Trieda položky	31H

Popis**Prevedenie:**

- **Plynulé a rýchle nastavenie.**
- **Upínač M8 pre posuvné bloky alebo priamu montáž.**
- **Voliteľné maximálne vysunutie 30 mm.**

Dvojitý doraz.

Použitie:

Na použitie na frézovacích a vrtacích strojoch.

Materiál:

Hliník eloxovaný.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové T-bloky s M8 pozri č. 370520 veľ. 12 – 18.

Technický opis

Celková výška	350 - 380 mm
vhodné pre farebný kód	Duo
vhodné pre farebný kód	Duo Plus

vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Basic
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Úžitková výška N	285 - 315 mm
S-Osová vzdialenosť A	80 - 110 mm
Druh produktu	Doraz obrobnku