

**Garant****Hrubovacia fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø js14 DC: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192520 12
GTIN	4045197106674
Trieda položky	11W

**Popis****Prevedenie:****S podbrúseným vrúbkovaným profilom.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

- **Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.**
- **Špeciálny uhol čela na hliník a neželezné kovy.**

**Výhoda:**Veľké priestory na triesky sú pripravené **na veľké objemy triesok z obrábania.****Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,05 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky $D_s$	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Dĺžka britov $L_c$	53 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js14
Uhol sklonu zubov	36 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	WR
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	138	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	83	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	9	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		