

Garant**Hrubovacia fréza, bez povlaku, Ø js12 DC: 11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192480 11
GTIN	4045197106391
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:****S podbrúseným vrúbkovaným profilom.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Univerzálna fréza na obvodové frézovanie alebo na ponorné frézovanie a následný bočný posuv.**Technický opis**

Ø rezných hrán D_c	11 mm
Počet zubov Z	3
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,014 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková dĺžka L	102 mm
Dĺžka britov L_c	45 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js12
Uhol sklonu zubov	25 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	NR
Vnútorné chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		