

Plochý upínací magnet bez závitů, Neodym, Ø: 6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085923 6 |
| GTIN | 2050001735768 |
| Trieda položky | 08Q |

Popis**Prevedenie:**

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Menovitá prídržná sila | 5 N |
| Výška | 4,5 mm |
| Materiál povrch | pozinkované |
| maximálna tepelná odolnosť | 80 °C |
| Ø | 6 mm |
| Hmotnosť | 1 g |
| Materiál magnetické jadro | Neodym |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |

