

Garant**Hrubovacia fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø js14 DC: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192520 22
GTIN	4045197106728
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:****S podbrúseným vrúbkovaným profilom.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

- **Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.**
- **Špeciálny uhol čela na hliník a neželezné kovy.**

Výhoda:Veľké priestory na triesky sú pripravené **na veľké objemy triesok z obrábania.****Technický opis**

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D _c	22 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,08 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	141 mm
Dĺžka britov L _c	75 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js14
Uhol sklonu zubov	36 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	WR
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	138	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	83	N
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	9	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		