


Garant**TK router tlačný rez jemná, diamant, Ø h10 DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209512 16
GTIN	4045197509864
Trieda položky	11Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné krížové ozubenie na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami v rozsahu hrubovania.

Technický opis

Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Dĺžka britov L_c	36 mm
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Posuv f pre orezávanie v GFK CFK	0,49 mm/ot,
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	diamant
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	frézovanie krížovej brity
Tolerancia menovitého Ø	h10

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Tolerancia stopky	h6
Druh produktu	Router

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
GFK	vhodný	190	N
CFRP	vhodný	190	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------